



## Mjuka överbackar, sats 3 delar, För chucktyp: 250



### Beställningsdata

Ordernummer	313315 250
GTIN	4062406699130
Artikelklass	32R

### Beskrivning

#### Utförande:

Utan steg, för utdragning av individuella spänn diametrar. **Fräst** anliggningsyta, **obrunerad**.

#### Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna.**

Backenheter består t.ex. av flera sats grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

För fastskruvning på härdade grundbackar. För fastspänning av ojämnt formade eller redan bearbetade arbetsstycken som inte får skadas. Backarna bearbetas enligt arbetsstyckets form.

#### Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

#### Passar till:

Schuck kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhms kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

#### OBS!:

**Storlek 400 passar också till chuckstorlek 500.**

Överbackar av aluminium **på förfrågan**.

### Teknisk beskrivning

Hålavstånd b	40 mm
För chucktyp	250 mm

höjd H	50 mm
tapplängd A	20 mm
bredd B	30 mm
längd L	125 mm
spårbredd D	12 mm
passar färgkod	Schunk självcentrerande chuck och backar
passar färgkod	Röhm självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuckbackar