

Garant**Maskin-gängtapp HSS/E form B, obelagd, MF: 2,5X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	132830 2,5X0,35
GTIN	4045197072917
Artikelklass	11H

Beskrivning

Utförande:
Med spiralspets.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	2,5 mm
Kärnhåls-Ø	2,15 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	0,35 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	1,8 mm
totallängd L	50 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 374
Gängdjup	7,5 mm
Gängtyp	MF
gänga	M2,5×0,35
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad

Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		