

Garant**Ändplanfräsar med plan topp NF, TiN, Ø×bredd js16: 50X36 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	182520 50X36
GTIN	4045197096975
Artikelklass	11U

Beskrivning**Utförande:****Avbackad profil.****Skrubbfräs** med plan topp.**OBS!:** f_z för $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Hål-Ø H7: 22 mm

Tandantal Z: 6

Matning f_z för valsfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,07 mm**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	6
Skär-Ø D_c	50 mm
Hål-Ø H7	22 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Skaftutförande	med hål
totalhöjd	36 mm

Beläggning	TiN
Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Fräsprofil	NF
Tolerans nom.-Ø	js16
Hållare ändplansfräs	Med passningsmått
Spiralvinkel	27 grad
Matningsriktning	horisontell och sned
Invändig	nej
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Valsfräs