

**Mitutoyo****Fininvändiga mätare med mätur, mätområde: 50-150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	435203 50-150
GTIN	4946368854908
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Självcentrerande innermätare med trepunktskontakt. Instrumenthållare och mätur mattförokromade. Mäturet stötskyddat av plasthölje. Instrumenthållaren har handskydd för stabilare temperatur. Mätaren ställs in efter hålets  $\varnothing$  med hjälp av olika långa, utbytbara mättappar och mellanringar.

Mätspetsar med avkännarkula i hårdmetall.

**Användningsdata:**

Jämförelsemätare för kontroll av hål avseende  $\varnothing$ -noggrannhet, cylindricitet och rundhet.

**leveransinnehåll:**

Inklusive mätur nr 432051 storlek 10/58 med 1/100 mm gradering.

**Teknisk beskrivning**

mät djup	150 mm
repeternoggrannhet utan mätur	0,5 $\mu$ m
Centrertallrik bredd	38 mm
antal mätspetsar	11
mätområde	50 - 150 mm

Norm	Verkstadsnorm
förpackning	Stabil box
Kalibrering	C1
Kalibrering	C4
Produktslag	2-punkts invändigt precisionsmätur

## Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10
KalibreringInvändigt precisionsmätur (utförande B + C) maximaltmätområde 160 mm	023210 160
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

## Tillbehör

Distansring, inv. Ø 6,3 mm Ringbredd 3 mm	435230 3
Distansring, inv. Ø 6,3 mm Ringbredd 2 mm	435230 2
Distansring, inv. Ø 6,3 mm Ringbredd 1 mm	435230 1
Distansring, inv. Ø 6,3 mm Ringbredd 0,5 mm	435230 0,5
Adapter för 2-punkts hålmätinstrument1 styck Typ 35-90	439914 35-90
Förlängare (50 mm)	435210