

Garant**VHM-skivfräs HPC, TiAlN, Ø×bredd ±0,1×k11: 80X3 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	185010 80X3
GTIN	4045197367082
Artikelklass	11V

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsskivfräs av hårdmetall inom HPC-bearbetning.

Satsfräs: Fräsar med samma Ø och tandantal kan kopplas samman för mellanbredder och ställas in på önskad bredd. Tänderna griper då in i varandra, eftersom fräsarna inte har någon förhöjd hålkrag.

2-delade satser är mycket ekonomiska. Genom att flytta om fräsarna kan man utnyttja fräsarnas båda diagonalskar.

OBS!:

- **Fräsar i sats får inte monteras ihop utan dornring i passande bredd, eftersom fräsarna annars kan skadas**
- **Passande fräsdornringar, se grupp 30.**
- **Fullspår: f_z för $a_e = 0,1 \times D$.**

Håldiameter H6 d_1 : 27 mm

Tandantal Z: 22

Kragtjocklek $b \pm 0,1$: 1,9 mm

Kragdiameter $d_1 \pm 1$: 50 mm

Kugghöjd Z_h : 15 mm

Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd A/B: 3 mm

Teknisk beskrivning

Håldiameter H6 d_1	27 mm
Skärbredd	3 mm
Matning f_z i stål < 900 N/mm ²	0,045 mm
Kragtjocklek $b \pm 0,1$	1,9 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd, total bredd E	5,5 - 5,8 mm
Kragdiameter $d_1 \pm 1$	50 mm
Tandantal Z	22
Skär-Ø D_c	80 mm
Kugghöjd Z_h	15 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd A/B	3 mm
Skaftutförande	med hål
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 885 A
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	$\pm 0,1$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Bearbetningsstrategi	HPC
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Skivfräsar