



## Tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner, Typ: G2588-180



### Beställningsdata

Ordernummer	079312 G2588-180
GTIN	7322590042783
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

**Kompakta och kraftfulla vinkelslipmaskiner.** Arbetsvarvtalet sjunker endast omärkligt vid belastning. Säkerhetsstartmekanismen förhindrar oönskad start. Vinkelslipmaskin med 1 700 watt uteffekt för krävande användning och konstant hög avverknings effekt. Ergonomisk hantering. **M14-fäste.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

#### Reservdel:

**Utvalda underhållssatser (Service Kits):** Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	G2588-180-M14
maximala vibrationer enligt EN	7,1 m/s <sup>2</sup>
bullernivå	90 dB(A)
maximal skiv-Ø	180 mm
vikt	2,4 kg
axeffekt	1700 W

maximalt varvtal:	8500 min <sup>-1</sup>
maximal luftförbrukning	2160 l/min
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	16 mm
Tryckluftsanslutning	1/2 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Vinkelslipmaskiner