



Tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner, Typ: 52639



Beställningsdata

Ordernummer	079327 52639
GTIN	616026526396
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kompakt och **kraftfull vinkelslipmaskin** med varvtalsövervakning för konstant varvtal även vid belastning. **Ergonomiskt, slankt utförande** för välbalanserad hantering. Med **360° justerbart luftutlopp** och kylisolerat, vridbart handtag. Dubbelsidigt monterbart, **vibrationsdämpande stödhandtag**.

M14-fäste med spindellåsning.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Teknisk beskrivning

maximal luftförbrukning	1218 l/min
tillverkarens beteckning	52639
vikt	2,5 kg
maximala vibrationer enligt EN	2,3 m/s ²
minimal skiv-Ø	125 mm
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm

bullernivå	80 dB(A)
maximalt varvtal:	12000 min ⁻¹
axeleffekt	970 W
Tryckluftsanslutning	3/8 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Vinkelslipmaskiner