

**DCMT 070202, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Artikelklass	22D

Beskrivning

DCMT 070202 HBT130 Sort: HBT130
spån-brytare: MF
Skärdjup a_p : 0,1 - 1 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
spån-brytare	MF
Beläggning	TiCN
Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm
Antal byten/skär	2
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,2 mm
ISO-kod vändskär	DCMT 070202
Sort	HBT130
Primäranvändning	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning