

Garant**Maskin-gängtapp, obelagd, UNC: 4-40****Beställningsdata**

Ordernummer	133350 4-40
GTIN	4045197074591
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****För UNC-grovgångor ASME – B1.1.****Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	2
Varvper tum	40
Kärnhåls-Ø	2,35 mm
Antal skär Z	2
Gäng-Ø	2,84 mm
Gängstigning	0,635 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
totallängd L	56 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Gängdjup	8,52 mm
Gängtyp	UNC

gänga	4-40 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		