


**CCMT 060202, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Artikelklass	22D

Beskrivning

CCMT 060202 HBT020 Sort: HBT020

spån-brytare: PF

Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HBT020
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	TiCN
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	PF
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,2 mm
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning