


Garant**Basskenor, Typ: 550****Beställningsdata**

Ordernummer	361115 550
GTIN	4045197809278
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdat och slipat. Lasergraverad skala för förinställning av spännmoduler. Sidospår för spännjärn och tvärsår för uppriktning på maskinbordet.

Den 5-axliga spännbacken sätts samman av moduler. De viktigaste delarna är spännmodulerna nr 361105 – 361110, basskenorna nr 361115, spindeln nr 361119, spindelförlängningarna nr 361120 och överbackarna nr 361123 – 361137. GARANT ZeroClamp-hål avbackade som standard. c/c 200 mm.

Passar till:

Spännmoduler nr 361105 – 361110.

Specialtillbehör:

Spännkonsol nr 361165, adapterplatta för GARANT ZeroClamp nr 361170, dragtapp nr 360025 strl 18M16 och strl. 18M16/138.

OBS!:

Passande spårklackar hittar du under nr 375365.

Från storlek 650 kan GARANT ZeroClamp-hål göras på begäran.

Teknisk beskrivning

längd L	554 mm
höjd H	48 mm
vikt	21 kg
bredd B	125 mm
antal AC-hål	3

passar färgkod	Xpent1-2
Serie	Xpent
Utförande	Nollpunktspännsystem
Produktslag	Uppriktningshjälp

Tillbehör

Trappformad slipadspårklack Spårbredd b1 för maskinen 22 mm	375365 22
Trappformad slipadspårklack Spårbredd b1 för maskinen 12 mm	375365 12
Trappformad slipadspårklack Spårbredd b1 för maskinen 16 mm	375365 16
Trappformad slipadspårklack Spårbredd b1 för maskinen 28 mm	375365 28
Trappformad slipadspårklack Spårbredd b1 för maskinen 14 mm	375365 14
Adapterplatta För typ 550	361170 550
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M16	360025 18M16
Spännjärn Typ CS0	361165 CS0
Trappformad slipadspårklack Spårbredd b1 för maskinen 18 mm	375365 18
Trappformad slipadspårklack Spårbredd b1 för maskinen 10 mm	375365 10
Spännjärn Typ CS1	361165 CS1
Trappformad slipadspårklack Spårbredd b1 för maskinen 24 mm	375365 24
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M16/138	360025 18M16/138