

 Atlas Copco

Tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner, Typ: G2588-230



Beställningsdata

Ordernummer	079312 G2588-230
GTIN	7322590043933
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kompakta och kraftfulla vinkelslipmaskiner. Arbetsvarvtalet sjunker endast omärkligt vid belastning. Säkerhetsstartmekanismen förhindrar oönskad start. Vinkelslipmaskin med 1 700 watt uteffekt för krävande användning och konstant hög avverknings effekt. Ergonomisk hantering. **M14-fäste.**

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

vikt	2,4 kg
maximala vibrationer enligt EN	7,8 m/s ²
bullernivå	90 dB(A)
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	16 mm
maximal luftförbrukning	2160 l/min

maximal skiv-Ø	230 mm
maximalt varvtal:	6600 min ⁻¹
axeleffekt	1700 W
tillverkarens beteckning	G2588-230-M14
Tryckluftsanslutning	1/2 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Vinkelslipmaskiner