

Garant**Fräsplatta för kapning, högt skärantal, HB7720, Fräsbredd A: 1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217346 1,5
GTIN	4062406729691
Artikelklass	21C

Beskrivning**Utförande:**

För extra höga matningar. Idealisk för effektiv serietillverkning.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup S_{max}	11,5 mm
Fräsbredd A	1,5 mm
Sort	HB7720
Utvändig-Ø D	37 mm
Typ	P26
Antal skär Z	9
Produktslag	Skärinsats för cirkulär fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	60 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	45 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	35 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	80 m/min	S
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		