

**Garant****GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250000 25/12
GTIN	4062406733247
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra frytkylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring i kombination med GARANT Master-eco fäste nr 319006 – 319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Fjäder	259046 4
Skaftmått	25 mm
Underläggsplatta	259031 5
Serie	Master Eco
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm
Hävarmsskruv	259018 15
totallängd L	100 mm

Passande vändskär	CN.. 1204..
Hävarm	259015 15
ISO-kod hållare	PCLNR/L 2525H12
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare