

**Garant****HM-fräs komposit, dragande snitt, Diamant, Ø h10 DC: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	209546 12
GTIN	4062406362348
Artikelklass	100

**Beskrivning****Utförande:**

Specifikt **vidareutvecklad verktygsegg** för optimal bearbetning av kompositmaterial.  
Bygglängd liknande **DIN 6527 lång**.  
Högspiral, **dragande snitt** för normal användning.

**Teknisk beskrivning**

Skärlängd $L_c$	26 mm
Skär-Ø $D_c$	12 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast	0,038 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	36 mm
totallängd $L$	83 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Hörnfasvinkel	45 grad
Spiralvinkel	8 grad
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Hörnfasbredd vid 45°	0,24 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Tolerans nom.-Ø	h10
Friställningsdiameter $D_1$	11,6 mm

Tandantal Z	8
Beläggning	Diamant
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Invändig	nej
Färgring	svart
Produktslag	Hörnfräs

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
PVDF GF20	lämplig	100 m/min	N
POM GF25	lämplig	100 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	100 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	100 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	100 m/min	N
PEEK CF30	lämplig	100 m/min	N
Hybrid	lämplig		
Honeycomb Sandwich	lämplig	195 m/min	N
CFK	lämplig	145 m/min	N
GFK, CFK	lämplig	145 m/min	N
Grafit	lämplig	200 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		