

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250625 16/11
GTIN	4062406728960
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Hävarmsskruv	259018 16
Underläggsplatta	259031 44
Serie	Master Eco
Vändskärsstorlek	11 mm
Huvudängd L ₁	35 mm
Skaftmått	16 mm
Passande vändskär	DN.. 1104..
Hävarm	259015 16
Funktionsbredd L ₄	20 mm
ISO-kod hållare	PDJNR/L 1616X11

totallängd L	85 mm
Fjäder	259046 5
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare