


Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 251117 16/12 |
| GTIN | 4062406733834 |
| Artikelklass | 21U |

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Serie | Master Eco |
| Vändskärsstorlek | 12 mm |
| totallängd L | 85 mm |
| Passande vändskär | SN.. 1204.. |
| ISO-kod hållare | PSSNR/L 1620X12 |
| Hävarmsskruv | 259018 15 |
| Fjäder | 259046 4 |
| Hävarm | 259015 15 |
| Huvudängd L ₁ | 35 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Funktionsbredd L ₄ | 25 mm |
| Skafthått | 16 mm |
| Underläggsplatta | 259031 46 |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Vänster |
| Invändig | ja |
| Inställningsvinkel κ | 45 grad |
| Användning | Längdsvärning utvändig |
| Användning | Plansvärning |
| Produktslag | QuickTurn skärhållare |