


**Garant****GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251911 20/06
GTIN	4062406734145
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Hävarm	259015 16
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
totallängd L	90 mm
ISO-kod hållare	PWLNRL 2020X06
Serie	Master Eco
Fjäder	259046 5
Skaftmått	20 mm
Underläggsplatta	259031 47

Hävarmsskruv	259018 16
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm
Passande vändskär	WN.. 0604..
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	QuickTurn skärhållare