


Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251405 25/16
GTIN	4062406736194
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Serie	Master Eco
Stift	259049 8
ISO-kod hållare	MTJNR/L 2525X16
Skaftmått	25 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Skruv för fastspänningsanordning	259021 6
Underläggsplatta	259033 9
Spännjärn	259038 20
totallängd L	105 mm

Passande vändskär	TN.. 1604..
Vändskärsstorlek	16 mm
Huvudängd L ₁	35 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	QuickTurn skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500