


Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251697 20/16
GTIN	4062406734640
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Skruv för fastspänningsanordning	259021 7
Spännjärn	259038 19
ISO-kod hållare	MVJNR/L 2020H16
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Huvudängd L ₁	40 mm
Skaftmått	20 mm
totallängd L	100 mm
Underläggsplatta	259033 10
Serie	Master Eco

Vändskärsstorlek	16 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 7
Passande vändskär	VN.. 1604..
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	QuickTurn skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Skruv för underläggsplatta Typ 7	259027 7
Spännjärn Typ 19	259038 19
Skruv för fastspänningsanordning Typ 7	259021 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500