

Garant**Maskin-gängtapp, obelagd, UNC: 1-8****Beställningsdata**

Ordernummer	133350 1-8
GTIN	4045197074737
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****För UNC-grovgångor ASME – B1.1.****Teknisk beskrivning**

Varvper tum	8
Antal spånspår	3
Gängstigning	3,175 mm
Gäng-Ø	25,4 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	22,25 mm
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D _s	20 mm
totallängd L	160 mm
Skaftfyrkant □	16 mm
Gängdjup	76,2 mm
Gängtyp	UNC

gänga	1-8 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		