

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251696 25/16
GTIN	4062406734633
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	40 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 7
Serie	Master Eco
Skruv för fastspänningsanordning	259021 7
Spännjärn	259038 19
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Underläggsplatta	259033 10
ISO-kod hållare	MVJNR/L 2525X16
Vändskärsstorlek	16 mm

totallängd L	110 mm
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	VN.. 1604..
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Produktslag	QuickTurn skärhållare

Tillbehör

Skruv för fastspänningsanordning Typ 7	259021 7
Skruv för underläggsplatta Typ 7	259027 7
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Spännjärn Typ 19	259038 19
Underläggsplatta Typ 1	259031 1
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500