

Garant**GARANT Softcut® fasningsfräs MTC, med hål, Vinkel γ : 15grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215540 15
GTIN	4045197809681
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Robust påsticks-fasfräs. Vändskärsinfästningar som är inneslutna på flera sidor för stabilisering av skären och upptagning av de vertikala och radiella krafterna.

Användningsdata:

För stora avfasningsbredder i stålkonstruktioner Lämpar sig utmärkt för skrub- och semiskrubbanvändning.

OBS!:

Stegfria ytor uppnås med vändskären nr 215321–215398.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	AP.T 1335..
möjlig fasbredd h	7,6 mm
Skruvsats för vändskär	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Minsta \varnothing D	17 mm

Största $\varnothing D_1$	75 mm
totallängd L_{tot}	52 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	3
möjlig fasbredd b	28,5 mm
Vinkel γ	15 grad
möjlig fasbredd l	29,5 mm
Fästhåls \varnothing	22 mm
Serie	Softcut®
Tandmatning vid h_{max}	0,4 mm
Antal vändskärsplattor	9
Skaftutförande	med hål
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219826
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2