

Garant**Mekanisk ledarm (utan magnetfot), kapacitet: 290mm****Beställningsdata**

Ordernummer	441610 290
GTIN	4062406729752
Artikelklass	41D

Beskrivning**Utförande:**

Mekaniskt mätstativ för centralfastklämning - alla leder kläms fast med det centrala vredet. Klämkräften kan regleras steglöst. **Stor gummerad ratt** (diameter cirka 45 mm resp. cirka 55 mm) för lätt åtdragning och lossning av fastklämningen. Mätursregistreringen vid ledarmen kan vridas 360° svängas 180° och passar till mätur med skaftdiameter 6 och 8 mm eller prisma. Anslutningsgänga för magnetfot M8, anslutningsgänga ledarm övre M6.

Specialtillbehör:

Mätstativfäste nr 442100 och 442104.

Teknisk beskrivning

anslutningsgänga	M8
Längd ledarm L ₂	110 mm
kapacitet	290 mm
Längd ledarm L ₁	130 mm
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Mekaniskt mätstativ (med magnetfot) kapacitet 290 mm

441600 290