

Garant**GARANT Softcut® fasningsfräs MTC, med hål, Vinkel γ : 45grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215540 45
GTIN	4045197809704
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Robust påsticks-fasfräs. Vändskärsinfästningar som är inneslutna på flera sidor för stabilisering av skären och upptagning av de vertikala och radiella krafterna.

Användningsdata:

För stora avfasningsbredder i stålkonstruktioner Lämpar sig utmärkt för skrub- och semiskrubbanvändning.

OBS!:

Stegfria ytor uppnås med vändskären nr 215321–215398.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	AP.T 1335..
Största $\varnothing D_1$	59 mm
möjlig fasbredd h	20,8 mm
Vinkel γ	45 grad
möjlig fasbredd b	20,8 mm

möjlig fasbredd l	29,5 mm
Minsta Ø D	17 mm
FästhålsØ	22 mm
totallängd L _{tot}	52 mm
Skruvsats förvändskär	219826 (8IP; 2,2 Nm)
effektivt antal skär Z _{eff}	3
Serie	Softcut®
Tandmatning vid h _{max}	0,14 mm
Antal vändskärspaltor	9
Skaftutförande	med hål
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219826
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP