

**Garant****Maskin-gängtapp, obelagd, UNC: 10-24****Beställningsdata**

Ordernummer	133350 10-24
GTIN	4045197074638
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****För UNC-grovgångor ASME – B1.1.****Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Varvper tum	24
Gängstigning	1,058 mm
Gäng-Ø	4,83 mm
Kärnhåls-Ø	3,9 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
totallängd L	70 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Gängdjup	14,49 mm
Gängtyp	UNC

gänga	10-24 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		