

**Garant****Mekaniskt mätstativ (med magnetfot), kapacitet: 240mm****Beställningsdata**

Ordernummer	441600 240
GTIN	4062406735135
Artikelklass	41D

**Beskrivning****Utförande:**

**Mekaniskt mätstativ för centralfastklämning** - alla leder kläms fast med det centrala vredet. Klämkräften kan regleras steglöst. **Stor gummerad ratt** (diameter cirka 45 mm resp. cirka 55 mm) för lätt åtdragning och lossning av fastklämningen. Mätursregistreringen vid ledarmen kan vridas 360° svängas 180° och passar till mätur med skaftdiameter 6 och 8 mm eller prisma. Anslutningsgंगा för magnetfot M8, anslutningsgंगा ledarm övre M6. Stativ inklusive magnetfot och **ergonomiskt vridreglage**. Högkapacitetsferritmagnet med slipade upplagsytor på baksidan och slipad prismaundersida för montering också på axlar och cylindriska stommar. **Greppvänlig plastkapsling** av magnetfoten med ökat slagskydd och termisk isolering.

**leveransinnehåll:**

Mätstativ inklusive magnetfot nr 440620 storlek 1.

**Specialtillbehör:**

Mätstativfäste nr 442100 och 442104.

**Teknisk beskrivning**

anslutningsgंगा	M8
-----------------	----

anslutningsgångans placering	sidan
hållkraft ca.	1000 N
Längd ledarm L <sub>2</sub>	101 mm
kapacitet	240 mm
Längd ledarm L <sub>1</sub>	110 mm
Produktslag	Mätstativ

---

## Tillbehör

Magnetfot Typ 1	440620 1
-----------------	----------