

**Maskin-gängtapp, obelagd, UNC: 4-40****Beställningsdata**

Ordernummer	133352 4-40
GTIN	4045197594600
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****För UNC-grovgångor ASME – B1.1.****Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	2,84 mm
Antal skär Z	3
Varvper tum	40
Antal spånspar	3
Gängstigning	0,635 mm
Kärnhåls-Ø	2,35 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
totallängd L	56 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Gängdjup	8,52 mm
Gängtyp	UNC
gänga	4-40 UNC

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		