

Garant**DNMG 150604, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250658 HB7415-1
GTIN	4062406749323
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 2 mm
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
spån-brytare	TIS
Sort	HB7415-1
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Primäranvändning	S

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning