

Garant**VNMG 160408, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251734 HB7415-1
GTIN	4062406749453
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
spån-brytare	TIS
Sort	HB7415-1
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,2 - 2 mm
Primäranvändning	S
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Antal byten/skär	4

Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning