

Garant**VNMG 160404, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251732 HB7415-1
GTIN	4062406749446
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7415-1
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Primäranvändning	S
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
spån-brytare	TIS
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM

Skärdjup a_p	0,2 - 2 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning