


Garant**CC.T 120404, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260064 HB7415-1
GTIN	4062406749576
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 120404 HB7415-1 Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Tolerans	M
spån-brytare	TIS
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Sort	HB7415-1
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Primäranvändning	S
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning