

Garant**DC.T 11T302, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260356 HB7415-1
GTIN	4062406749637
Artikelklass	21G

Beskrivning

DCMT 11T302 HB7415-1 Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	TIS
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Tolerans	M
Sort	HB7415-1
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	S
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning