


Garant**CCMT 09T308, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260060 HB7415-1
GTIN	4062406749569
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Sort	HB7415-1
Primäranvändning	S
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	TIS
Produktslag	Vändskär för svarvning