

**Garant****DC.T 11T308, Sort: HB7415-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260361 HB7415-1
GTIN	4062406749651
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DC.T 11T308 HB7415-1 Sort: HB7415-1  
spån-brytare: TIS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 110 m/min

### Teknisk beskrivning

Tolerans	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7415-1
Matning $f$	0,05 - 0,3 mm/v

spån-brytare	TIS
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 110 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	S
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Produktslag	Vändskär för svarvning