

Garant**VC.T 160404, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Primäranvändning	S
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	TIS
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,05 - 1,5 mm
Sort	HB7415-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning