

Garant**VBMT 110304, Sort: HB7415-1****Beställningsdata**

Ordernummer	261144 HB7415-1
GTIN	4062406749712
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 110304 HB7415-1 Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,4 mm

Sort	HB7415-1
Primäranvändning	S
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Antal byten/skär	2
spån-brytare	TIS
Produktslag	Vändskär för svarvning