

Garant**VBMT 160402, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261150 HB7415-1
GTIN	4062406749729
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 160402 HB7415-1 Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	HB7415-1
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	S
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm

Skärmaterial	HM
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	VBMT 160402
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
spån-brytare	TIS
Produktslag	Vändskär för svarvning