

Garant**DNMG 150608, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250762 HB7415-1
GTIN	4062406749804
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150608 HB7415-1 Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	40 - 90 m/min
Skärmaterial	HM
Sort	HB7415-1
Primäranvändning	S
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	kontinuerligt

spån-brytare	TIM
Hörnradi	0,8 mm
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning