

Garant**VNMG 160404, Sort: HU7305-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 251802 HU7305-1 |
| GTIN | 4062406749859 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| spån-brytare | AM1 |
| ISO-kod vändskär | VNMG 160404 |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Skärhastighet v_c primär användning | 400 - 700 m/min |
| Primäranvändning | N |
| Skärdjup a_p | 0,2 - 5 mm |
| Beläggning | obelagd |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Sort | HU7305-1 |
| Antal byten/skär | 4 |
| Tolerans | M |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Skärmaterial | HM |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Matning f | 0,05 - 0,6 mm/v |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |