


**Garant****CNMG 120408, Sort: HB7130-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	250158 HB7130-2
GTIN	4062406749293
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tolerans	M
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
spån-brytare	VM
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7130-2
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm

Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning