

Garant**DNMG 150604, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250658 HB7130-2
GTIN	4062406749941
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150604 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HB7130-2
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
spån-brytare	VS

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning