

Garant**TNMG 160404, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251432 HB7130-2
GTIN	4062406750008
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7130-2
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	VS
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Produktslag

Vändskär för svarvning