

Garant**DNMG 110408, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250754 HB7130-2
GTIN	4062406749958
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 110408 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	HM
Tolerans	M
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm

Sort	HB7130-2
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
spån-brytare	VM
ISO-kod vändskär	DNMG 110408
Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning