

Garant**TNMG 160408, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251544 HB7130-2
GTIN	4062406750015
Artikelklass	21G

Beskrivning

TNMG 160408 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	VM
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärmaterial	HM
Tolerans	M

Sort	HB7130-2
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
Antal byten/skär	6
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning