


**Garant****WNMG 060408, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	252064 HB7130-2
GTIN	4062406750060
Artikelklass	21G

## Beskrivning

WN.G 060408 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 240 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	6
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	WNMG 060408

Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	M
spån-brytare	VM
Sort	HB7130-2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning