

Garant**CC.T 060204, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260052 HB7130-2
GTIN	4062406750107
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 060204 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	VS
Tolerans	M

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Sort	HB7130-2
Primäranvändning	M
Produktslag	Vändskär för svarvning