

**Garant****WNMG 060404, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	251952 HB7130-2
GTIN	4062406750046
Artikelklass	21G

## Beskrivning

WNMG 060404 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 270 m/min

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
ISO-kod vändskär	WNMG 060404
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7130-2
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 270 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	VS
Produktslag	Vändskär för svarvning