

**Garant****DC.T 11T302, Sort: HB7130-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	260356 HB7130-2
GTIN	4062406750213
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DCMT 11T302 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 270 m/min

### Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 270 m/min
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Tolerans	M
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

spån-brytare	VS
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7130-2
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Antal byten/skär	2
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning