

Garant**DC.T 11T304, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260359 HB7130-2
GTIN	4062406750220
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T304 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7130-2
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	2
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304

Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	VS
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning